

SILVER  LINE
PLUS PRO

MANUALE PRIMO
UTILIZZO

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

Direttiva 2014/30/UE

Direttiva 2014/35/UE

Direttiva 2011/65/UE

Articolo: SILVER LINE PLUS PRO (Riferimento: 7DC0000442)

Matricole modelli:

Inox Ozono Free 7DC0000442

Gold Ozono Free 7DC0000443

Pure White Ozono Free 7DC0000452

Inox 7DC0000444

Gold 7DC0000445

Pure White 7DC0000451

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:

CEI EN 60335-1:2008-07 + CEI EN -1/EC:2010-05

CEI EN 60335-2-27 2015-06 + CEI EN 60335-2-27/A1/A2 2020-07

CEI EN 60335-2-65:2005-8

CEI EN IEC 55015:2020-03 + CEI EN IEC 55015/A11:2020-07

CEI UNI EN ISO/IEC 17050-1:2010

Il fabbricante

Franco Galassi
Presidente STA2000-Srl



Luogo e data

Castelplanio 27/08/2021

TECNOLOGIA PER IL TRATTAMENTO DELL'ARIA CONTRO BATTERI E VIRUS

Silver Line Blow, Silver Line Light, Silver Line Plus e Silver Line Plus Pro sono caratterizzati da speciali filtri brevettati agli ioni d'Argento Ag^+ : grazie all'azione dell'argento ionico Ag^+ , **possiedono la capacità di ridurre, fino ad annientare, la carica batterica contenuta nell'aria.**

Oltre all'azione battericida dei filtri argentati, nei dispositivi **Silver Line Light e Silver Line Plus, speciali lampade UVC** aggiungono un **effetto germicida**, consentendo l'abbattimento di batteri e virus fino al 99%.

I prodotti **Silver Line** possono operare continuamente negli ambienti, annientando **batteri e virus** con totale sicurezza anche in presenza di persone, grazie agli aspiratori incorporati e alle **superfici dorate** dei dispositivi, sia interne che esterne, dotate dello speciale **trattamento galvanico antibatterico agli ioni d'argento G.H.A.**
(Brevetto N. EP1207220).



Filtro agli ioni d'Argento Ag^+

SILVER LINE PLUS PRO

L'ARIA DELLA SALUTE

Sanificatore d'aria, con filtri di schiuma poliuretanic a celle aperte in granuli sferici con filtro antibatterico agli ioni d'Argento Ag⁺, due lampade UVC e una lampada Ozono (opzionale e temporizzata) contro virus e batteri.

Riferimento articolo: 7DC0000442

Dispositivo studiato per le scuole e tutti gli ambienti di medie/grandi dimensioni (300 m³, circa 100 m²).

Alimentazione 220V ac.

INDICAZIONI DI PRIMA INSTALLAZIONE E PRIMO UTILIZZO:

- 1** Collegare il dispositivo alla rete elettrica usando il cavo (in dotazione).
- 2** Premere l'interruttore generale presente nella parte posteriore del dispositivo. Si illumineranno i led del logo **Silver Line Plus Pro**.
- 3** Dispositivo pronto all'uso. Premere uno o più pulsanti presenti nella parte superiore per selezionare l'opzione desiderata. Se la funzione è attiva, l'interruttore è luminoso.

FUNZIONI INTERRUITORI:

PULSANTE 1 ON/OFF (di sinistra):

Lampade UV-C (No Ozono) + Filtro Ioni Ag⁺ (Velocità 1)

PULSANTE 2 (centrale):

Velocità 1: pulsante non luminoso

Velocità 2: premere 1° volta (pulsante luminoso)

Velocità 3: premere 2° volta (pulsante luminoso)

PULSANTE 3 ON/OFF (di destra):

Lampada UV-C OZONO + Filtro Ioni Ag⁺ (Velocità 1) (*)

ON: per accensione, pressione di 3 secondi

OFF: alla pressione, spegnimento immediato

*ATTENZIONE:

L'esposizione all'ozono è regolamentata secondo parametri di legge. Seppur temporizzato (ciclo di lavoro on/off dell'apparecchio: 15 minuti), **si indica un utilizzo dell'ozono non in presenza**, in particolar modo, se con soggetti anziani, asmatici e con patologie cardio-respiratorie. A fine utilizzo (interruttore 3 spento), si consiglia di arieggiare l'ambiente e/o attendere 5 min prima che l'ozono si dissolva.

Soglia olfattiva ozono: 0.05 ppm.

PULIZIA ESTERNA

EMISSIONI OZONO misurazioni effettuate in volume di 0.42 m³:

DISPOSITIVO IN FUNZIONE ciclo On

min	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ppm	0.19	0.27	0.35	0.42	0.45	0.52	0.53	0.56	0.60	0.66	0.70	0.75

DISPOSITIVO NON IN FUNZIONE ciclo Off

min	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ppm	0.46	0.30	0.14	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0

La pulizia esterna delle parti può essere effettuata periodicamente con prodotti a base di alcool con concentrazioni fino al 94%.

GARANZIA

Il dispositivo ha una garanzia di due anni per le parti meccaniche e per le parti elettriche.

Un anno di garanzia per le seguenti parti: lampade UV-C e lampada UV-C OZONO.

È esclusa qualsiasi tipo di garanzia per manomissioni, utilizzo non previsto e atti vandalici.

Il presente documento anticipa il "manuale di manutenzione" che potrà essere scaricato da: www.sanificatorisilverline.it

Per maggiori informazioni ed assistenza tecnica, contattare STA2000.

Referente: Monica Galassi

Tel 0731 812920

m.galassi@sta2000.it

SILVER  LINE



www.sanificatorisilverline.it



STA 2000 s.r.l.

Via Canegge, 10 bis
60031 Castelplanio
ANCONA - Italy
Tel. 0731 812920 | Fax 0731 812913
m.galassi@sta2000.it

www.sta2000.it



GHA EUROPE s.r.l.

Via Scarlatti, 2
40033 Casalecchio di Reno
BOLOGNA - Italy

www.ghaeurope.com

Partner:



TECHNIKA s.r.l.

Via di Jesi, 16/E
60027 Osimo
ANCONA - Italy

www.technika.it